


Cabo Óptico Dielétrico protegidos contra Roedores – Tubo Único UTR

Descrição

ABNT NBR 14772/ANATEL: ANEXO A RESOLUÇÃO 715



- Sem escala - Figura ilustrativa

- **Tubo loose:** Tecnologia tubo loose (PBT) impregnados por gel de petróleo, hidrófugo contendo até 12 fibras ópticas.
- **Proteção contra umidade:** Tubo é protegido contra umidade com um composto geleado hidrófugo.
- **Capa interna:** Capa interna como proteção adicional e com fio de rasgamento
- **Proteção dielétrica contra roedores:** Fibra de vidro.
- **Capa externa:** Capa externa em termoplástico, retardante a chama (COG ou LSZH), resistente a intempéries e a raios UV e com fio de rasgamento.

Estes cabos são projetados especialmente para instalação em ambientes internos e externos, eliminando as caixas de emendas de entrada nos edifícios. Possui proteção dielétrica contra pequenos roedores

Informação Técnica

Nº de Fibras		2 a 06	8 a 10	12
Espes. Capa	mm		1,5 nominal	
Diâmetro	mm	9,86	10,2	10,6
Massa Líquida	Kg/km	129	134	144

Diâmetro do cabo pode variar em $\pm 0,5\text{mm}$

Massa do cabo pode variar em $\pm 5\text{kg/km}$

Raio Mínimo de Curvatura	mm	Durante a instalação 20 x Ø Cabo	Após a Instalação 10 x Ø Cabo
Temperatura	°C	Operação -20 -> +65	

Referir-se ao manual de instalação e recomendações antes do manuseio.

Características Principais

Característica	Método	Requisito	Valores*
Máxima Tensão de instalação	NBR 13512	1,0 x Peso do cabo por km	Along. fibra $\leq 0,2\%$, SM 0,1dB
Compressão	NBR 13507	1 x Peso do cabo por km (Mínimo 1000N e Máximo 2200N)	SM 0,1dB
Impacto	NBR 13509	25 ciclos, P = NBR 14773	Sem ruptura da fibra
Torção	NBR 13513	$\pm 180^\circ$, 50 ciclos (200mm)	SM 0,1dB
Dobramento	NBR 13518	R = 6 x Ø cabo, 2kg, 25 ciclos	SM 0,1dB
Curvatura	NBR 13508	R = 6 x Ø cabo, 5 ciclos	SM 0,1dB
Ciclo térmico	NBR 13510	-20 -> +65°C	SM 0,05dB/km
Penetração de umidade	NBR 9136	Amostra 1m, Coluna água 1m	Sem vazamento após 24 horas

*Acréscimo ou Variação de Atenuação

Características Ópticas

Atenuação	nm	Requisito	Valores típicos
SM G652B	1310 / 1550	dB/km	0,38 / 0,25
ESM G652D	1310 / 1383 / 1550	dB/km	0,38 / 0,35 / 0,25

Outros valores de atenuação sob consulta. Demais características de acordo ao catálogo da fibra óptica correspondente.

Identificação

Cores das Fibras

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Cor	Verde	Amarelo	Branco	Azul	Vermelho	Violeta	Marrom	Rosa	Preto	Cinza	Laranja	Agua

Cor do Tubo

No.	1
Cor	Natural

Cor da Capa:

Preta.

Marcação da capa externa:

A capa externa é gravada em intervalos de 1 metro conforme abaixo:

**<PRYSMIAN> <Ano de fabricação> <CFOT-SM-UTR Nº Fibras XX>
<ANATEL> <CÓDIGO ANATEL> <LOTE> <Marcação Métrica> MULTIMEDIA**

CFOT = Cabo de fibra óptica terminação.

SM = Monomodo.

UTR = Cabo Tubo Único com Proteção dielétrica contra roedores.

Nº fibras = 2 a 12.

XX = Capa externa em LSZH (retardante a chama, livre de halógeno e baixa emissão de fumaça) ou COG (capa externa para uso general)

Logística

Embalagem:

Bobinas de madeira com proteção.

Lances:

Lances padrões de 4 km, tolerância $\pm 3\%$. Outros comprimentos sob consulta.

© PrysmianGroup, Todos os direitos reservados

Todos os dimensionais e valores sem tolerância são referenciais. As especificações são do produto tal como é fornecido pela PrysmianGroup: qualquer modificação ou alteração do produto pode resultar diferente.

A informação contida neste documento não deve ser copiada, reproduzida ou reproduzida em qualquer forma, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da PrysmianGroup. As informações são consideradas corretas no momento da emissão. A PrysmianGroup reserva-se no direito de alterar estas especificações sem aviso prévio. Esta especificação não é contratualmente válida, a menos que especificamente autorizada pelo PrysmianGroup.

ESTE PRODUTO AO FINAL DE SUA UTILIZAÇÃO, DEVERÁ SER DESCARTADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE DO SEU PAÍS/ESTADO